

ฟังก์ชัน/เอกลักษณ์ เฉพาะเครื่องปรับอากาศ Toshiba



Power Selection

ประหยัดพลังงาน โดยการเลือกการใช้พลังงาน ที่ 100%, 75% หรือ 50%



Preset

บันทึกค่าอุณหภูมิ และฟังก์ชันที่ใช้จนบ่อย โดยสามารถ กดเพื่อเรียกใช้งานเพิ่มปุ่มเดียว



Quiet

การดีไซน์พัดลมใหม่ทำให้เมื่อเปิดใช้งานจะมีเพียงแค่ 22dB เหมาะแก่การติดตั้งในห้องนอนเป็นอย่างมาก เพราะการทำงานของเครื่องปรับอากาศจะไม่รบกวนการพักผ่อนของคุณเลย



Comfort Sleep

ฟังก์ชันที่ใส่ใจการนอนของคุณ โดยเครื่องปรับอากาศจะเพิ่มอุณหภูมิอัตโนมัติในเวลากลางคืน ไม่ให้คุณต้องตื่นขึ้นมาเพราะอุณหภูมิต่ำเกินไป



Long Air Flow

พัดลมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถที่จะทำความเย็นได้เร็วและลดความชื้นมากขึ้น



Automatic Self-Cleaning

พัดลมทำงานต่อเนื่อง 20 นาทีหลังปิดเครื่อง เพื่อไล่ความชื้นบนแผงคอยล์ อันเป็นสาเหตุหลักของเชื้อราและกลิ่นอับ



Compressor Warranty

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี

*เฉพาะเครื่องปรับอากาศ Toshiba รุ่น Inverter



Hi-Power

Hi-Power mode จะทำให้ห้องของคุณเย็นขึ้นอย่างรวดเร็ว ในวันที่อากาศร้อนมากๆ คุณกลับมาจากบ้านและเปิด Hi-Power คุณจะได้รับความเย็นสบายโดยไม่มีเสียงรบกวนการพัดพ้อ



Swing & Fix Louver

ใช้เพื่อเลือกทิศทาง องศาของลมได้ตั้ง หรืออาจเลือกใช้แบบ Auto-Swing



Timer

ตั้งเวลา เปิด-ปิด เครื่องได้อัตโนมัติ สูงสุด 24 ชม.



Easy Maintenance

สะดวกต่อการดูแลรักษา ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังรักษาอายุการใช้งานให้ยาวนาน



Fan Speed

สามารถปรับความเร็วของพัดลมได้ถึง 5 ระดับ เพื่อให้ได้ความสบายตามที่คุณต้องการ



Aqua Resin Coated

สารเคลือบแผงคอยล์ สดสารจับตัวระหว่างคราบสกปรกและฝุ่นละออง กับ แผงคอยล์



Copper Coil

แผงคอยล์ ทำจากวัสดุทองแดง เพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น นานานต่อการฟุกร่อน

*ทำขึ้นรุ่น RAS-18PKSG-T และ RAS-25PKSG-T

TOSHIBA



BREATHE
more Fresh Air



*บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท บี.กริม แคลเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทร. 0-2090-9992 โทรสาร 0-2751-4710

MAGIC COOL



HIGH SAVING INVERTER



รายละเอียด (Specification)	Indoor Unit Outdoor Unit	RAS-10PKSG-T RAS-10PASG-T	RAS-13PKSG-T RAS-13PASG-T	RAS-18PKSG-T RAS-18PASG-T	RAS-25PKSG-T RAS-25PASG-T
ความสามารถในการทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/Hr	9,386	13,340	18,827	24,329
ค่าประสิทธิภาพ (Efficiency)	SEER (Btu/Hr/W)	13.58	13.51	13.49	14.18
ประมาณการค่าไฟฟ้าต่อปี (Estimated Electricity Cost)	THB	7,992	11,418	16,198	19,839
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption)	KW	0.73	1.05	1.49	1.82
กระแสไฟฟ้า (Operating Current)	A	0.21 / 3.34	0.25 / 4.65	0.30 / 6.50	0.50 / 7.80
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)	220V / 1Ph / 50Hz				
ระบบควบคุมการทำงาน (Control System)	Non-Inverter				
ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32	R32
ชนิดคอมเพรสเซอร์ (Compressor Type)	Rotary	Rotary	Twin - Rotary	Twin - Rotary	Twin - Rotary
ระบบกำจัดความชื้นโดยอัตโนมัติ (Self Cleaning)	✓	✓	✓	✓	✓
เคลือบสารลดการเกาะตัวของสิ่งสกปรกที่ฟอกคอยล์ (Magic Coil)	✓	✓	✓	✓	✓
แผ่นกรองพดอากาศ (Air Filter)		Active Carbon Catechin			
ฟังก์ชันพิเศษ (Function)					
ระบบปรับบานสวิง (Swing)		10 ระดับ + Auto			
ระบบปรับระดับลม (Fan)		5 ระดับ + Auto			
ระบบส่งลมจัดระยะ (3D Air Flow)	—	—	—	—	—
โหมดประหยัดพลังงาน (ECO Mode)	✓	✓	✓	✓	✓
โหมดปรับระดับการไหลของลม (Power Selection)	—	—	—	—	—
โหมดลดเสียงจากการทำงาน (Quiet)	✓	✓	✓	✓	✓
โหมดแรงทำความเย็น (Hi Power)	✓	✓	✓	✓	✓
โหมดตรวจสอบความปลอดภัยพัดลมคอยล์ (Check)	✓	✓	✓	✓	✓
โหมดตั้งการทำงาน (Preset)	—	—	—	—	—
โหมดควบคุมการทำงานด้วยสัมผัส (One Touch Control)	—	—	—	—	—
โหมดปรับความสบายในยามค่ำคืน (Comfort Sleep)	—	—	—	—	—
โหมดตั้งเวลาเปิด-ปิด (Timer)		ตั้งเวลาปิด			
คุณสมบัติ (Indoor Unit)					
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB	40/37/33/30/26	42/39/35/31/27	45/43/41/38/35	51/48/45/42/38
ขนาดเครื่อง (กว้างxลึกxสูง) (Dimension) (WxDxH)	mm	798x240x293	798x240x293	1,050x250x320	1,050x250x320
น้ำหนัก (Net Weight)	kg	9	10	13	13
คุณสมบัติ (Outdoor Unit)					
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB	46	50	53	52
ขนาดเครื่อง (กว้างxลึกxสูง) (Dimension) (WxDxH)	mm	780x290x550	780x290x550	780x290x550	900x320x890
น้ำหนัก (Net Weight)	kg	29	34	37	53
อื่นๆ (Other)					
ความยาวท่อทองแดง (Pipe)	m	4	4	4	4
ขนาดท่อที่เชื่อม (Connecting Pipe) ของเหลว (Liquid)	mm (inch)	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
ดูด (Suction)	mm (inch)	9.52(3.8")	12.70(1/4")	15.88(5/8")	15.88(5/8")
ระยะการเดินท่อ (Pipe Wired) ความยาวสูงสุด (Max. Pipe Length) m		15	15	20	25
ความสูงสูงสุด (Max. Pipe Height) m		5	6	8	10

รายละเอียด (Specification)	Indoor Unit Outdoor Unit	RAS-10PKCVG-T RAS-10PACVG-T	RAS-13PKCVG-T RAS-13PACVG-T	RAS-16PKCVG-T RAS-16PACVG-T	RAS-18PKCVG-T RAS-18PACVG-T	RAS-24PKCVG-T RAS-24PACVG-T
ความสามารถในการทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/Hr	9,536	12,447	15,791	18,000	20,487
ค่าประสิทธิภาพ (Efficiency)	SEER (Btu/Hr/W)	17.16	19.38	18.63	20.78	20.85
ประมาณการค่าไฟฟ้าต่อปี (Estimated Electricity Cost)	THB	6,426	7,427	9,801	10,016	11,362
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption)	KW	0.77 (0.22-1.09)	1.05 (0.21-1.33)	1.50 (0.23-1.72)	1.57 (0.22-1.85)	1.85 (0.24-2.10)
กระแสไฟฟ้า (Operating Current)	A	3.85 (1.20 - 5.35)	5.15 (1.15 - 6.40)	7.05 (1.35 - 8.00)	7.30 (1.30 - 8.90)	8.60 (1.40 - 9.75)
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)	220V / 1Ph / 50Hz					
ระบบควบคุมการทำงาน (Control System)	DC Inverter					
ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32	R32	R32
ชนิดคอมเพรสเซอร์ (Compressor Type)	Rotary	Rotary	Rotary	Twin - Rotary	Twin - Rotary	Twin - Rotary
ระบบกำจัดความชื้นโดยอัตโนมัติ (Self Cleaning)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
เคลือบสารลดการเกาะตัวของสิ่งสกปรกที่ฟอกคอยล์ (Magic Coil)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
แผ่นกรองพดอากาศ (Air Filter)		Active Carbon Catechin				
ฟังก์ชันพิเศษ (Function)						
ระบบปรับบานสวิง (Swing)		10 ระดับ + Auto				
ระบบปรับระดับลม (Fan)		5 ระดับ + Auto				
ระบบส่งลมจัดระยะ (3D Air Flow)	—	—	—	✓	✓	✓
โหมดประหยัดพลังงาน (ECO Mode)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โหมดปรับระดับการไหลของลม (Power Selection)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โหมดลดเสียงจากการทำงาน (Quiet)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โหมดแรงทำความเย็น (Hi Power)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โหมดตรวจสอบความปลอดภัยพัดลมคอยล์ (Check)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โหมดตั้งการทำงาน (Preset)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โหมดควบคุมการทำงานด้วยสัมผัส (One Touch Control)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โหมดปรับความสบายในยามค่ำคืน (Comfort Sleep)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โหมดตั้งเวลาเปิด-ปิด (Timer)		ตั้งเวลาเปิด-ปิด				
คุณสมบัติ (Indoor Unit)						
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB	41/37/32/27/22	45/41/36/30/23	47/41/36/31/24	45/41/38/32/32	45/43/40/38/35
ขนาดเครื่อง (กว้างxลึกxสูง) (Dimension) (WxDxH)	mm	798x230x293	798x230x293	798x230x293	1,050x250x293	1,050x250x293
น้ำหนัก (Net Weight)	kg	9	10	10	14	14
คุณสมบัติ (Outdoor Unit)						
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB	48	48	50	48	50
ขนาดเครื่อง (กว้างxลึกxสูง) (Dimension) (WxDxH)	mm	660x240x530	780x290x550	780x290x550	780x290x550	780x290x550
น้ำหนัก (Net Weight)	kg	22	26	29	34	34
อื่นๆ (Other)						
ความยาวท่อทองแดง (Pipe)	m	4	4	4	4	4
ขนาดท่อที่เชื่อม (Connecting Pipe) ของเหลว (Liquid)	mm (inch)	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
ดูด (Suction)	mm (inch)	9.52(3.8")	9.52(3.8")	12.70(1/4")	12.70(1/4")	12.70(1/4")
ระยะการเดินท่อ (Pipe Wired) ความยาวสูงสุด (Max. Pipe Length) m		15	20	20	20	20
ความสูงสูงสุด (Max. Pipe Height) m		12	12	12	10	10

R32 สารทำความเย็น 7 YEARS คอมเพรสเซอร์ 7 ปี

3 YEARS อะไหล่ 3 ปี

R32 สารทำความเย็น 10 YEARS คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

5 YEARS อะไหล่ 5 ปี