



ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Dành cho Dân Dụng



Thành tựu 2022

Hạng 9 toàn cầu danh sách

100 Các Công ty bền vững thế giới

Barron's, 2022

Vinh danh giải thưởng

Carbon Clean200

Corporate Knights, 2022

Vinh danh giải thưởng toàn cầu

World's Most Admired Companies

Fortune, 2022 - 2023

Giải thưởng toàn cầu

Best Places to Work for LGBTQ+ Equality

Human Rights Campaign Foundation

Corporate Equality Index, 2022

Đạt được chứng nhận

Prime ESG Corporate Rating

ISS ESG, 2022

Đạt được chứng nhận các chỉ số bền vững

ESG Leader Rating

MSCI ESG Ratings, 2022

Giải thưởng

America's Most Responsible Companies

Newsweek, 2022

Vinh danh danh sách

ESG Industry Top-Rated Company

Sustainalytics, 2022

Thành viên sáng lập

Hội đồng Công trình xanh của Mỹ

Thành viên sáng lập

Hội đồng Các Tòa Nhà Bền Vững Quốc Tế

Thành viên sáng lập

Hội đồng Chuỗi Cung ứng lạnh toàn cầu





Là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các giải pháp điều hòa không khí cho các tòa nhà thông minh và cho dân dụng, Carrier Global Corporation cam kết mang đến một thế giới an toàn hơn, bền vững hơn và thoải mái hơn cho các thế hệ mai sau. Ngay từ ban đầu, chúng tôi đã dẫn đầu trong việc phát minh ra những công nghệ mới và những ngành hoàn toàn mới. Ngày nay, chúng tôi tiếp tục dẫn đầu vì chúng tôi có lực lượng lao động đa dạng, đẳng cấp thế giới, đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi sáng kiến của chúng tôi.

Khi lựa chọn một máy điều hòa không khí cho ngôi nhà thân yêu của mình, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn. Chúng tôi đã nghiên cứu để đáp ứng các lựa chọn đó của bạn, bất kể ngân sách hay nhu cầu — từ một máy điều hòa không khí đơn lẻ đến toàn bộ hệ thống hay giải pháp HVAC của Carrier. Chúng tôi tập trung vào việc mang lại không gian mát lạnh trong nhà kể từ khi người sáng lập của chúng tôi, Willis Carrier, phát minh ra hệ thống điều hòa không khí hiện đại đầu tiên vào năm 1902. Chúng tôi có tất cả các sản phẩm mang lại sự thoải mái và tiện nghi nhất cho ngôi nhà của bạn.





SẢN PHẨM

CÔNG SUẤT (HP)	1.0 HP	1.5HP	2.0HP	2.5HP
BIẾN TẦN 1 CHIỀU LẠNH	42GCVUE010-703V 38GCVUE010-703V	42GCVUE013-703V 38GCVUE013-703V	42GCVUE018-703V 38GCVUE018-703V	42GCVUE024-703V 38GCVUE024-703V
BIẾN TẦN 2 CHIỀU LẠNH SỬI	42GHVPS010-703V 38GHVPS010-703V	42GHVPS013-703V 38GHVPS013-703V	42GHVPS018-703V 38GHVPS018-703V	42GHVPS024-703V 38GHVPS024-703V

Sản xuất tại Thái Lan

R32
REFRIGERANT


TÍNH NĂNG NỔI BẬT



Công Nghệ Biến Tần


Kiểm soát nhiệt độ

Máy nén của điều hòa Carrier inverter hoạt động nhanh hơn để mang lại hiệu suất mạnh mẽ hơn dẫn đến việc đạt được nhiệt độ cài đặt mong muốn của bạn nhanh hơn so với điều hòa thông thường.




Làm lạnh nhanh

Sau khi đạt đến nhiệt độ cài đặt, máy điều hòa Carrier inverter sẽ giữ nhiệt độ phòng ở mức lý tưởng thông qua việc điều chỉnh tốt công suất đầu ra, tạo ra sự dễ chịu và môi trường trong phòng thoải mái hơn so với máy điều hòa không khí tiêu chuẩn có chu kỳ giữa bật và tắt dẫn đến nhiệt độ bị dao động.



Tiết kiệm năng lượng

Máy điều hòa không khí Carrier biến tần hoạt động liên tục từ 168V đến 264V ngay cả ở nhiệt độ môi trường cao lên đến 46 °C, giúp không gian sống của bạn luôn mát mẻ và dễ chịu.




Công nghệ làm sạch kép*

Chức năng tự làm sạch + Lớp phủ công nghệ "Acrylic Resin"



Công nghệ tiên tiến hàng đầu nhằm giảm thiểu sự ngưng tụ của nước và dầu, ngăn ngừa bụi bám trên cánh tản nhiệt kéo dài, tuổi thọ của máy. Sau khi tắt máy, quạt dàn lạnh sẽ tự động chạy khoảng 30 phút để khử ẩm nhằm giúp giảm thiểu sự hình thành của nấm mốc.



Thiết bị chống sét*

Bộ mạch được tích hợp thiết bị hấp thụ sét nhằm bảo vệ máy khỏi dòng điện cao thế lên đến 10,000 voltage.

Trang bị bộ lọc tiếng ồn để ngăn chặn điện áp biến đổi, từ đó máy hoạt động tốt hơn với độ tin cậy cao.



THIẾT KẾ HOÀN TOÀN MỚI

TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TỐI ƯU



Tiết kiệm điện

Tiết kiệm điện tối đa nhờ điều khiển công suất kỹ thuật số chính xác và công nghệ máy nén hoạt động hiệu quả



Thoải mái tức thì

Mang sự thoải mái ngay lập tức bằng cách nhanh chóng đạt được và duy trì đồng đều nhiệt độ phòng mong muốn của bạn.




Hoạt động siêu êm ái

Mang đến độ tin cậy vượt trội và vận hành êm hơn nhờ công nghệ máy nén DC Inverter mới nhất.

Công nghệ Hybrid Inverter vượt trội

Công nghệ Hybrid Inverter sở hữu 2 module điều khiển riêng biệt PAM (Pulse Amplitude Modulation): Làm lạnh mạnh mẽ với công suất cao giúp máy lạnh nhanh chóng đạt được nhiệt độ cài đặt trong giai đoạn khởi động, và PWM (Pulse Width Modulation): Giúp làm ổn định nhiệt độ phòng, tối ưu hiệu suất năng lượng (giai đoạn máy chạy ổn định).

Với khả năng tiết kiệm hơn 50% điện năng tiêu thụ, công nghệ Hybrid Inverter đạt chỉ số tiết kiệm năng lượng vượt bậc so với dòng máy lạnh thông thường. Cùng với 3 mức công suất 50%-75%-100%, người dùng có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của mình giúp làm giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ hằng tháng.





Dễ dàng bảo trì

Việc bảo dưỡng và bảo trì máy điều hòa của bạn sẽ trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn bao giờ hết



Công nghệ phủ Acrylic Resin

Công nghệ lớp phủ Acrylic Resin Coated mới nhất giúp hạn chế việc ngưng tụ hơi nước trên thiết bị đồng thời làm trôi nhanh các bụi bẩn.



5 cấp độ quạt

5 cấp độ quạt kết hợp với các chế độ khác giúp bạn thỏa mái lựa chọn nhiệt độ phù hợp cho không gian của mình.



Chức năng tiết kiệm điện

Công nghệ mới có thể giúp tiết kiệm điện trung bình đến 25% so với các dòng máy khác trong cùng điều kiện sử dụng.



Chức năng làm lạnh tức thì

Chức năng Hi-Power rất hữu ích trong những lúc bạn cần làm lạnh căn phòng ngay lập tức, mang đến không khí mát lạnh như bạn mong đợi.



Chức năng tự làm sạch

Quạt sẽ chạy trong 30 phút sau khi tắt máy để kích hoạt chức năng tự làm sạch máy.



Cánh đảo gió linh hoạt

Bạn có thể tùy chỉnh hướng gió mà không mang lại cảm giác bị lạnh buốt.



Chức năng hẹn giờ

Điều khiển có chức năng hẹn giờ linh hoạt từ 30 phút cho đến 12 giờ.



Chức năng tự chẩn đoán

Chức năng tự chẩn đoán thông minh giúp nhanh chóng xác định sự cố và nhanh chóng khôi phục trạng thái vận hành của máy.



Công nghệ lưới lọc Ultra-Fresh

Máy được trang bị công nghệ Ultra-Fresh Filter giúp lọc sạch bụi bẩn PM2.5, ức chế sự hình thành nấm mốc, hấp thụ và phân hủy mùi hôi trong không khí với 3 lớp lọc tiên tiến, mang lại không khí trong lành.



Công nghệ biến tần hiệu suất cao của Carrier ứng dụng công nghệ máy nén DC Rotary mới nhất mang đến chất lượng vận hành cực kỳ êm ái, tiết kiệm điện và sự thoải mái nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DÒNG BIẾN TẦN, 1 CHIỀU LẠNH		1.0 HP	1.5HP	2.0HP	2.5HP
Nguồn cung cấp	Ph/Hz/V	1/50/220-240	1/50/220-240	1/50/220-240	1/50/220-240
Nhân năng lượng		5*	5*	5*	5*
Công suất lạnh		2.64 (0.80 - 2.90)	3.52 (1.12 - 3.80)	5.00 (1.50 - 5.90)	6.00 (1.20 - 6.80)
Điện năng tiêu thụ	kW	0.90 (0.23 - 1.04)	1.18 (0.27 - 1.40)	1.66 (0.30 - 2.10)	2.00 (0.28 - 2.30)
Dòng hoạt động (@220V)	A	4.50 (1.23 - 4.95)	5.75 (1.46 - 6.70)	7.70 (1.73 - 9.65)	9.40 (1.60 - 10.60)
CSPF		4.20	4.20	4.93	4.84
EER*	W/W	~3.48	~4.15	~3.83	~4.29
Dàn lạnh		42GCVUE010-703V	42GCVUE013-703V	42GCVUE018-703V	42GCVUE024-703V
Lưu lượng gió	m3/h	560	560	870	1020
Kích thước (HxWxD)	mm	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Trọng lượng	kg	9	9	10	14
Mã Remote không dây		WC-UA04NE	WC-UA04NE	WC-UA04NE	WC-UA04NE
Độ yên tĩnh (H/L)	dB(A)	42/38/32/27/23	43/39/33/28/24	48/44/39/33/25	45/43/40/38/35
Dàn nóng		38GCVUE010-703V	38GCVUE013-703V	38GCVUE018-703V	38GCVUE024-703V
Kích thước (HxWxD)	mm	530 x 558 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Trọng lượng	kg	17	21	33	33
Môi chất lạnh (R32)	kg	0.40	0.40	0.87	0.87
Độ ồn tối đa (H)	dB(A)	61	61	62	65
Công suất máy nén	W	450	550	900	900
Công suất quạt	W	43	43	43	43
Phạm vi nhiệt độ ngoài trời	°C	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46
Kích thước đường ống					
Phía lỏng	mm/inch	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Phía gas	mm/inch	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")
Chiều dài tối đa đường ống	m	15	15	20	20
Chiều dài không cần nạp thêm gas	m	15	15	15	15
Chiều cao tối đa đường ống	m	12	12	12	12

DÒNG BIẾN TẦN, 2 CHIỀU LẠNH SỬI				1.0 HP	1.5HP	2.0HP	2.5HP
Nguồn cung cấp		Ph/Hz/V	1/50/220-240	1/50/220-240	1/50/220-240	1/50/220-240	
Nhân năng lượng			5*	5*	5*	5*	
Công suất lạnh			2.50 (0.80 - 3.00)	3.30 (1.00 - 3.60)	5.00 (1.30 - 5.50)	6.50 (1.60 - 7.20)	
Điện năng tiêu thụ	kW		0.77 (0.24 - 1.00)	1.10 (0.26 - 1.25)	1.55 (0.27 - 1.80)	2.25 (0.32 - 2.60)	
Dòng hoạt động (@220V)	A		3.90 (1.32 - 4.90)	5.40 (1.41 - 6.05)	7.25 (1.60 - 8.35)	10.55 (1.92 - 11.90)	
CSPF			4.24	4.32	4.89	4.85	
EER*	W/W		~3.33	~3.85	~4.81	~5.00	
Công suất sưởi			3.20 (1.00 - 3.90)	3.60 (1.10 - 4.50)	5.40 (1.00 - 6.00)	7.00 (1.60 - 8.10)	
Điện năng tiêu thụ	kW		0.86 (0.20 - 1.11)	0.92 (0.22 - 1.24)	1.60 (0.20 - 1.85)	2.10 (0.29 - 2.55)	
Dòng hoạt động (@220V)	A		4.30 (1.07 - 5.40)	4.61 (1.18 - 6.00)	7.50 (1.20 - 8.58)	9.80 (1.74 - 11.80)	
COP	W/W		3.72 (5.00 - 3.51)	3.91 (5.00 - 3.63)	3.38 (5.00 - 3.24)	3.33 (5.52 - 3.18)	
Dàn lạnh			42GHVPS010-703V	42GHVPS013-703V	42GHVPS018-703V	42GHVPS024-703V	
Lưu lượng gió	CO/HP	m3/h	540 / 550	600 / 610	790 / 840	1070 / 860	
Kích thước (HxWxD)		mm	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	
Trọng lượng		kg	9	9	9	14	
Mã Remote không dây			WH-UA03NE	WH-UA03NE	WH-UA03NE	WH-UA03NE	
Độ yên tĩnh	Lạnh (H/L) Sưởi (H/L)	dB(A) dB(A)	39/36/32/28/24 39/36/32/28/24	41/37/33/29/24 42/38/34/30/24	47/44/40/36/32 48/44/40/36/32	48/45/42/39/35 43/41/39/37/35	
Dàn nóng			38GHVPS010-703V	38GHVPS013-703V	38GHVPS018-703V	38GHVPS024-703V	
Kích thước (HxWxD)		mm	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	
Trọng lượng		kg	23	24	34	38	
Môi chất lạnh (R32)		kg	0.43	0.46	0.88	1.08	
Độ ồn tối đa	CO/HP (H)	dB(A)	63 / 65	63 / 65	65 / 67	70 / 70	
Công suất máy nén		W	550	620	750	1050	
Công suất quạt		W	43	43	43	43	
Phạm vi nhiệt độ	Lạnh	°C	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	
ngoài trời	Sưởi	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	
Kích thước đường ống							
Phía lỏng		mm/inch	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	
Phía Gas		mm/inch	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")	
Chiều dài đường ống tối đa		m	15	15	20	20	
Chiều dài không cần nạp thêm gas		m	15	15	15	15	
Chiều cao tối đa đường ống		m	12	12	12	12	



Làm lạnh nhanh



Tiết kiệm điện



Chế độ cánh đảo gió
12 chức năng



Tốc độ quạt
5 chế độ và tự động

R32
REFRIGERANT

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo cho mục đích cải tiến.
*Điều kiện đánh giá: Lạnh: Nhiệt độ trong phòng 27°C DB / 19°C WB, Nhiệt độ bên ngoài 35°C DB
Sưởi: Nhiệt độ trong phòng 20°C DB, Nhiệt độ bên ngoài 7°C DB / 6°C WB





Các quyền lợi của thành viên CIP

- Miễn phí tham gia khóa đào tạo kỹ thuật
- Lắp đặt và đổi điểm với nhiều phần quà giá trị
- Mang đến nhiều cơ hội công việc từ các chương trình quảng bá của Carrier và Toshiba
- Có thể tham gia các chương trình hỗ trợ đặc biệt mua phụ kiện và các thiết bị khác nếu có.
- Thường xuyên được cập nhật thông tin sản phẩm và kỹ thuật từ Carrier và Toshiba
- Hiện thị thông tin chứng nhận tham gia chương trình CIP trên thẻ thành viên hoặc giấy chứng nhận

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO THỢ LẮP ĐẶT ĐIỆN LẠNH

CHẤT LƯỢNG MÀ BẠN CÓ THỂ TIN CẬY

Quét mã QR tải ứng dụng chương trình Carrier CIP để quy đổi nhiều phần quà hấp dẫn



CƠ HỘI NHẬN NHIỀU PHẦN QUÀ HẤP DẪN



Với vai trò là thợ lắp đặt điều hòa không khí, chúng tôi được kỳ vọng sẽ mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, nhằm đảm bảo các sản phẩm của khách hàng hoạt động tối ưu, bền bỉ và thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

Xuất phát từ nhu cầu đó, chúng tôi muốn cùng đồng hành và hỗ trợ các bạn nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức về lắp đặt sản phẩm, xử lý sự cố; đồng thời mang đến nhiều lợi ích cho bạn thông qua các phần quà hấp dẫn và giá trị khi tham dự chương trình CIP dành cho thợ lắp đặt của chúng tôi.

Hãy cùng đồng hành và gặt hái thành công.

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN

Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các điều kiện và điều khoản của Chương trình dành cho thợ lắp đặt. Tôi hiểu rằng bản sao của những tài liệu có sẵn này dựa theo yêu cầu và được sự đồng ý của Carrier. Tôi hiểu và đồng ý việc tham gia này tuân theo sự phê duyệt và chấp thuận cuối cùng từ Carrier.

1. Đào tạo & Chứng nhận



Tham gia khóa đào tạo lắp đặt miễn phí của chúng tôi để trở thành thợ lắp đặt được chứng nhận với giấy chứng nhận và thẻ thành viên có giá trị 2 năm. Để gia hạn tiếp tục, bạn cần hoàn thành khóa cập nhật đào tạo trước ngày hết hạn. Bạn sẽ nhận được những món quà thú vị khi tham gia cùng chúng tôi.

2. Đăng ký



Tải ứng dụng CIP từ kho ứng dụng IOS và Android. Sau đó đăng ký tài khoản và bắt đầu tích điểm thưởng khi bạn lắp đặt sản phẩm. Điểm thưởng có giá trị từ 1 cho đến 6 điểm tùy dòng sản phẩm, và theo quy định của Carrier.

3. Tích lũy



Tích lũy điểm thưởng, cập nhật điểm thưởng và trạng thái trên ứng dụng Carrier CIP. Từ đó, bạn có thể tham khảo danh sách quà tặng có sẵn trên ứng dụng để có thể quy đổi. Điểm có giá trị trong vòng 1 năm kể từ ngày tính điểm.

4. Đổi điểm lấy quà



Dùng điểm thưởng để đổi quà có giá trị tương ứng trên ứng dụng Carrier CIP. Chúng tôi sẽ giao quà tặng đến địa chỉ mà bạn đăng ký trên ứng dụng.

Các sản phẩm áp dụng

Nhận điểm thưởng khi lắp đặt các sản phẩm dưới đây. Đăng ký và quy đổi điểm thưởng trên ứng dụng CIP của chúng tôi. Hãy tải ứng dụng CIP và hiểu thêm về chương trình này



Điểm thưởng	Công suất (HP)	1.0	1.5	2.0	2.5
Dòng treo tường	Inverter 1 chiều lạnh	1	2	2	2
	Inverter 2 chiều lạnh sưởi	2	3	2	2
	Mono 1 chiều lạnh	1	1	2	
	Mono 2 chiều lạnh sưởi	1	2		

Điểm thưởng	Công suất (HP)	2.0	3.0	3.3	4.0	5.0
Cassette 4 hướng	Inverter	3	4	4	5	6
	Mono	2	3	3	4	4
Âm trần	Inverter	3	3	4	5	5
	Mono	2	2	3	4	4
Áp trần	Mono	1	2	3	4	4
Tủ đứng	Mono		3		4	

* Các sản phẩm và điểm thưởng quy đổi tương ứng ở trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



Trụ Sở Chính: Lầu 11, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
VP Chi nhánh: Lầu 16, Tòa nhà Việt, 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
VP Chi nhánh: Lầu 3, Tòa nhà Đường Việt, 30 Nguyễn Hữu Thọ, P.Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

ĐT: (84-28) 39991670 **Fax:** (84-28) 39991675
ĐT: (84-24) 38247684 **Fax:** (84-24) 39350388
ĐT: (84-236) 3747977